

■仕様

型番		F-71S	F-72S	F-73S	F-74S
pH測定方式		ガラス電極法			
測定範囲	pH	0.000~14.000			
	mV(ORP)	±1999.9mV			
	温度	0.0~100.0℃			
	イオン	—	0.00 $\mu\text{g}/\ell$ ~ 999 g/ℓ (mol/ ℓ)		
	導電率	—			セル定数100 m^{-1} / 0.000 mS/m ~19.995 mS/m 、 セル定数10 m^{-1} / 0.0 $\mu\text{S}/\text{m}$ ~1.9995 mS/m 、 セル定数1000 m^{-1} / 0.00 mS/m ~199.95 mS/m
入力(ch数)		1		2	
電源		ACアダプタ100~240V 50/60Hz			
サイズ		170×174×73mm			
付属品		電極スタンド(FA-70S)・ACアダプターセット・ pH電極(9615-10D)・pH標準液(101-S)			