

■ブルックフィールドアナログ粘度計

1-5036-01～04

■性能一覧表

		低 粘 度 用				中 粘 度 用					高 粘 度 用				
型	アナログ型	LVF	LVT			RVF	RVT			HAT			HBT		
式	デジタル型			LVDV-Ⅰ + LVDV-Ⅱ +	LVDV-Ⅲ			RVDV-Ⅰ + RVDV-Ⅱ +	RVDV-Ⅲ		HADV-Ⅰ + HADV-Ⅱ +	HADV-Ⅲ		HBDV-Ⅰ + HBDV-Ⅱ +	HBDV-Ⅲ
最小粘度 CP (mPa.s)		15				100				200			800		
最大粘度 CP (mPa.s)		100M	2MM	2MM	6MM	2MM	8MM	13MM	40MM	16MM	26MM	80MM	64MM	104MM	320MM
速度切換段数		4	8	18	2,500	4	8	18	2,500	8	18	2,500	8	18	2,500
速度 (rpm)		60, 30, 12, 6	60, 30, 12, 6, 3, 1.5, 0.6, 0.3	60, 30, 12, 6, 3, 1.5, 0.6, 0.3 100, 50, 20, 10, 5, 4, 2.5, 2, 1, 0.5	0.1 ? 250 0.1 ステップ	20, 10, 4, 2	100, 50, 20, 10, 5, 4, 2.5, 2, 1, 0.5	100, 50, 20, 10, 5, 4, 2.5, 2, 1, 0.5 60, 30, 12, 6, 3, 1.5, 0.6, 0.3	0.1 ? 250 0.1 ステップ	100, 50, 20, 10, 5, 4, 2.5, 2, 1, 0.5	100, 50, 20, 10, 5, 4, 2.5, 2, 1, 0.5 60, 30, 12, 6, 3, 1.5, 0.6, 0.3	0.1 ? 250 0.1 ステップ	100, 50, 20, 10, 5, 4, 2.5, 2, 1, 0.5	100, 50, 20, 10, 5, 4, 2.5, 2, 1, 0.5 60, 30, 12, 6, 3, 1.5, 0.6, 0.3	0.1 ? 250 0.1 ステップ
FSTトルク dyne-cm		637.7				7,187				14,374			57,496		
測定レンジ数		16	32	72	10,000	28	70	126	17,500	70	126	17,500	70	126	17,500
適 用 例		接着材 (溶液ベース) バイオ関連流体 化学 化粧品 乳製品 ホット・ワックス インク ジュース ラテックス 油 ペイント及び塗料 薬品 フォトリソ液 ポリマー溶液 溶剤				接着材 (ホットメルト) セラミック・スラリー クリーム 乳製品 ガム インク (スクリーン印刷用) 有機系ソル ペイント 紙コーティング液 紙パルプ プラスチック系ソル 表面コーティング 歯ミガキ用ペースト ワニス				アスファルト コーキング・コンパウンド チョコレート エポキシ ゲル インク (ボールペン、オフセット、印刷用) 糖蜜 ペースト ピーナッツ・バター バティ 屋根用コンパウンド シーラント シートモールディング・コンパウンド タール					

M=1,000 MM=1,000,000