

型番	ISO-313S	ISO-313T
モーター	40W 100V単相	
回転数	MAX180rpm	MAX110rpm
推定流量 (チューブ内径 8mm時 圧力開放、揚程0 市水、常温時)	900ml/min (回転数180rpm時)	1ch当たり550ml/min (回転数110rpm時)
取付ch数	1ch	最大3ch
吐出圧	最大約196kPa(2kg/cm ²) (チューブ材質、サイズによって異なります)	
使用可能チューブ	シリコン、マーブレン、バイオプレン、ネオプレン、 タイゴン、バイトン	

肉厚1.6mm、内径0.5～0.8mmのチューブを使用してください。

- 使用可能液体粘度：200cp
- 呼び水：不要
- 正転逆転運転切替：可能
- 電源コード長さ：2m
- コンセント形状：2P