

型 番		MX-50	MF-50	ML-50	MS-70
最小表示	水分率 (選択可能)(%)	0.01 (0.1)	0.05 (0.1/1)	0.1 (0.1)	0.001 (0.01/0.1)
	質量表示(g)	0.001	0.002	0.005	0.001
測定精度	水分率(試料質量5g 以上/1g以上)(%)	0.02/0.1	0.05/0.2	0.1/0.5	0.01/0.05
	質量表示(g)	0.001	0.002	0.005	0.0005
測 定 単 位		水分率%、固形分%、比率%、質量表示			
測定温度範囲(℃)		50~200(1℃ステップ)			
測定終了条件		自動終了モード/タイマーモード/ マニュアルモード	標準モード/ 自動終了モード/ タイマーモード/ マニュアルモード	標準モード/ 急速モード/ 自動終了モード/ タイマーモード/ マニュアルモード	