

型 番		MS70	MX50	MF50	ML50
最小表示	水分率(選択可能)(%)	0.001(0.01/0.1)	0.01(0.1)	0.05(0.1/1)	0.1(1)
	質量表示(g)	0.0001	0.001	0.002	0.005
測定精度	水分率(試料質量5g以上/1g以上)(%)	0.01/0.05	0.02/0.1	0.05/0.2	0.1/0.5
	質量表示(g)	0.0005	0.001	0.002	0.005
測 定 単 位		水分率%、固形分%、比率%、質量表示g			
測定温度範囲(°C)		30~200(1°Cステップ)	50~200(1°Cステップ)		
測定終了条件		標準モード・急速モード・自動終了モード・タイマーモード・マニュアルモード			
付 属 品	皿受け・風防・表示部保護カバー・ステップカード・電源コード(2m)				
	試料皿×20枚・試料皿取手×2個・ピンセット・スプーン・テストサンプル・ガラス繊維シートφ78mm(ガラスペーパー100枚)・本体カバー				試料皿×10枚・ 試料皿取手×1個
	CD-ROM(WinCT-Moisture)・RS232Cケーブル		CD-ROM(WinCT)		