

孔径 (μm)	厚さ (μm)	空隙率 (%)	バブルポイント (kPa {psi})	濾過流量 (秒/500ml)
0.2	80	80	93.8 {13.6}	75-150
0.45	80	80	54.5 { 7.9}	60-100
1.0	100	80	24.8 { 3.6}	20- 40
5.0	100	80	14.5 {2 .1}	5- 10
10.0	100	80	4.83 { 0.7}	4- 6

※バブルポイントおよび濾過流量は水を使用。

※濾過流量は温度20℃、差圧68.9kPaで吸引濾過。