

## ■内蔵メンブレンフィルターの種類と用途

| フィルター材質          | 用 途                               |
|------------------|-----------------------------------|
| dpPP(デプスポリプロピレン) | 水溶液・有機溶媒サンプルに。デプスフィルターの為高荷重容量。    |
| NYL(ナイロン)        | pH3-10の水溶液、一部の有機溶媒に適しています。        |
| PTFE(フッ素樹脂)      | 有機溶媒サンプルに。耐化学薬品性に優れています。          |
| PVDF(フッ素樹脂)      | 水溶液または有機溶媒サンプル用。低タンパク吸着。          |
| PP(ポリプロピレン)      | 水溶液を含む有機溶媒または有機溶媒サンプルに(疎水性メンブレン)。 |
| PES(ポリエーテルスルホン)  | 水溶液サンプルに。高流速。低タンパク吸着。             |
| RC(強化セルロース)      | 水溶液を含む有機溶媒または有機溶媒サンプルに(親水性メンブレン)。 |