

■仕様

型番		XC20 Millenium	XC22/5	XC32/8	XC33/22	XC34/18	XC43/28	XC47/11-6	XC47/11-10	
最大 保存容量	キャニスター数	6	9	6				10		
	C-10ケーン使用時の0.5mlストロー数	720	2400	2520	1260	2100	1260	4500	3500	
	0.5mlストロー数(1段、パルク)	1122	3666	3960	1764	3000	1764	6216	5000	
	5本立てケーン使用時の 1.2mlまたは2.0mlアンプル数	210	810	855	360	630	360	1320	1050	
性能	液体窒素容量(ℓ)	20.5	22.4	32	33.4	34.8	42.2	47.4		
	静止蒸発率(ℓ)/日※1	0.095	0.35	0.35	0.14	0.18	0.14	0.39		
	再充填期間(満充填)(日)※2	135	40	57	154	123	193	76		
容器寸法	ネック口径(mm)	55	97		70	89	70	127		
	全高(mm)	652	559	546	660	675	670	673		
	外径(mm)	368		464			508			
	キャニスター高(mm)	279								
	キャニスター径(mm)	41	79	67	56	71	56	102	71	
	空重量(kg)	10.5	11.8	13.6	15.4		16.4	19		
	充填重量(kg)	27	30	39.5	42.5	43.5	50.5	54.6		

※1：静止蒸発率と静止保存日数は通常の場合の公称値です。実際の蒸発率と保存日数は容器の使用状況や設置場所などにより変化します。

※2：再充填期間は通常の使用条件で容器の性能を推定するための参考値です。実際の期間は設置条件や使用状況により変化します。