

| 型 号 | | MS70 | MX50 | MF50 | ML50 |
|-------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------|--------------------------|
| 最小显示 | 含水率(可选) (%) | 0.001 (0.01/0.1) | 0.01(0.1) | 0.05(0.1/1) | 0.1(1) |
| | 质量显示(g) | 0.0001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
| 测定精度 | 含水率 (试样质量5g 以上/1g以上) (%) | 0.01/0.05 | 0.02/0.1 | 0.05/0.2 | 0.1/0.5 |
| | 质量显示(g) | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
| 测 定 单 位 | | 含水率%、固体部分%、比率%、质量显示g | | | |
| 测 定 温 度 范 围 (°C) | | 30~200 (1°C步骤) | 50~200(1°C步骤) | | |
| 测 定 模 式 | | 标准模式/快速模式/自动结束模式/定时器模式/手动模式 托盘、风窗、显示部分保护罩、步骤标题卡、电源线2m | | | |
| 附 属 品 | | 试样皿×20张、试样皿把手×2个、 镊子、勺子、试样、玻璃纤维板φ78mm (玻璃纸100张)、主体盖 | | | 试样皿×10 张、试样皿 把手×1个 |
| | | CD-ROM (WinCT-Moisture)、 RS-232C电缆 | CD-ROM (WinCT) | | |