

型 号	XO-326 II A	XO-326 II B	XOS-326
检测原理	隔膜电流电池式		隔膜电流电池式+电化学式
检测方式	扩散式		
应答速度	20秒以内		氧气/20秒以内、 硫化氢/30秒以内
精 度	±0.5vol%		氧气/±0.5vol%以内、 硫化氢/±5%F.S.以内
警 报 设 值	19.5vol%以下		氧气/1段:19.5vol%· 2段:18.0vol%硫化氢/1段: 10.0ppm·2段:15.0ppm
电 源	5号碱性干电池×2节(附带)		
传 感 器 电 缆 长 度	5m(主体缠绕式)	1m(螺旋电缆式)	5m
尺 寸	66×29×170mm	66×29×120mm	66×29×195mm
重 量	约340g	约265g	约450g
附 属 品	皮套·过滤器元件×2个		皮套·肩带· 过滤器元件×2个