

測 定 粒 径	0.3、0.5、1.0、2.0、5.0 μm 以上のいずれかの粒径を選択
サンプリング吸引量	0.1ft ³ /min(2.83ℓ/min)
サンプリング時間	1回の操作につき6秒×10回
光 学 系 方 式	半導体レーザー
濃 度 レ ン ジ	0～3,000,000(個/ft ³)
使 用 温 度	0～50℃
表 示 / 桁 数	6秒間に1分間値表示、LCD(7桁)
操 作 ス イ ッ チ	メンブレンタイプ、2個
電 源	充電式(Ni-Cd電池)、AC100～240V、50/60Hz(専用充電器)
付 属 品	専用充電器 1台、サンプリングアダプター 1個、フィルター 1個、キャリングケース